

Garant
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z navojem, Ø D/Zef: 25/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Razred artikla	210

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	45 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
efektivno število rezil Z _{ef}	2
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	32 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Serijska	Power Tang
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2