

**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216625 4
GTIN	4045197940162
Razred artikla	220

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	SP..060304
Ø D	4 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	28 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	80 mm
maksimalni Ø posnetja D <sub>maks</sub>	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	1
Ø držala D <sub>s</sub> h6	12 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2