

**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216625 11
GTIN	4045197940179
Razred artikla	220

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	12 mm
maksimalni $\varnothing$ posnetja $D_{\text{maks}}$	20 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	SP..060304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina $L_1$	32 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 1,2 Nm

211750 1,2