

**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216625 12
GTIN	4045197940186
Razred artikla	220

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalni \varnothing posnetja D_{maks}	23,7 mm
\varnothing držala D_s h6	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP..09T308
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
\varnothing D	12 mm
Število rezil Z	1
Prevesna dolžina L_1	37 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,0 Nm

211750 3,0