

HOLEX**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216625 16
GTIN	4045197940193
Razred artikla	220

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	SP..09T308
Prevesna dolžina L_1	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
maksimalni \varnothing posnetja D_{maks}	28,8 mm
\varnothing držala D_s h6	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,0 Nm

211750 3,0