



## Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839650 2
GTIN	7290003240647
Razred artikla	83G

### Opis

#### Izvedba:

Zaradi pritisknih čepov na koncu ročaja je rezilo strugalnika mogoče **navpično** vstaviti v vrtino. Za nezahtevno struganje zadostuje obrat rezila, **ki reže v obe smeri**, vsakič za 180°. Rezilo je mogoče zamenjati. Izvijalč za notranji 6-kotnik za menjavo rezila je nameščen v ročaju.

#### Uporaba:

Primeren za notranje in zunanje postruganje izvrtin na težko dostopnih mestih.

za  $\varnothing$  izvrtine: 5 - 10 mm

Za maksimalno globino izvrtine t: 17 mm

### Tehnični opis

Za maksimalno globino izvrtine t	17 mm
za $\varnothing$ izvrtine	5 - 10 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

### Pribor

Nadomestno rezilo z vijakom Tip 2	839660 2
-----------------------------------	----------