

Zaboj za odrezke z luknjastim vmesnim dnom, Prostornina korita: 300l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919930 300
GTIN	2050001936745
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Olje- in vodotesno korito z **vijačeno luknjasto pločevino po celotnem dnu** in z 1-colsko izpustno pipo. S tem je **izredno primerno za zbiranje in ločevanje tekočin in trdnih delcev**. Korito s 3 mm debelimi stenami je mogoče udobno nagniti s pomočjo žicovoda na viličarju. Osnovni okvir je opremljen z žepi za vilice viličarja.

Varovalo pred nenamernim zdrsom, korito z robnim profilom.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Mera D žepa za viličarja	60 mm
Dolžina	1440 mm
Opremljenost luknjaste stene	Vmesna polica iz luknjaste pločevine
Višina roba na strani izmeta	395 mm

Razmak žepov za viličarja B	10 mm
Notranja uvozna višina	60 mm
Žicovod	da
Nagibni mehanizem	Žicovod
Prostornina korita	300 l
z žepi za viličar	da
Notranja uvozna širina	200 mm
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa brez sita
Širina	680 mm
Masa	112 kg
Višina	580 mm
Mera A žepa za viličarja	200 mm
Nosilnost	750 kg
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg

919970 450