

**Paletni viličar, Dolžina vilic: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919910 800
GTIN	4017976021188
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Ogrodje in vilice so v protitorzijski izvedbi z nosilnim pokrovom.

Čvrsta ojnica iz jeklene cevi s protiležajem za potiskanje. Valji na vilicah iz najlona; Ø 80×93 mm.

Lakiranje:

Rumena, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Masa	66 kg
Ø valjev na vilicah	80×93 mm
Tehnica	ne
Material koles za zavijanje	Elastična polna guma
Nosilnost	2500 kg
Material valjev	Najlon Single, ne pušča sledi
Širina vilic	160 mm
Širina	540 mm

Dolžina vilic	800 mm
Dolžina	1190 mm
Območje hoda	85 - 200 mm
Ø koles za zavijanje	200×50 mm
Barva	rumena
Vrsta izdelka	Paletni viličar