

Garant**Povrtalo NPT 1:16, NPT: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162650 1
GTIN	4045197940896
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.

Tehnični opis

Majhen $\varnothing D_3$	28 mm
Velik $\varnothing D_2$	30,7 mm
4-kotno držalo \square	20 mm
Število rezil Z	10
Dolžina rezil L_c	43 mm
Celotna dolžina L	130 mm
\varnothing držala D_s	25 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Razmerje konusa	1:16
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		