

**Garant****Povrtalo NPT 1:16, NPT: 1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	12 mm
Velik $\varnothing D_2$	19,1 mm
Majhen $\varnothing D_3$	16,95 mm
Celotna dolžina L	95 mm
Število rezil Z	8
Dolžina rezil $L_c$	35 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	16 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Razmerje konusa	1:16
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Povrtalo

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		