

Garant**Povrtalo NPT 1:16, NPT: 3/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.

Tehnični opis

Velik $\varnothing D_2$	24,5 mm
Majhen $\varnothing D_3$	22,25 mm
Dolžina rezil L_c	35 mm
4-kotno držalo \square	16 mm
Celotna dolžina L	105 mm
Število rezil Z	10
\varnothing držala D_s	20 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Razmerje konusa	1:16
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		