

Garant**Povrtalo NPT 1:16, NPT: 1/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	70 mm
Število rezil Z	6
Dolžina rezil L _c	17 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Velik Ø D ₂	9,1 mm
Majhen Ø D ₃	8,05 mm
Ø držala D _s	7 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Razmerje konusa	1:16
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		