



Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839650 3
GTIN	7290003236664
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

Zaradi pritisknih čepov na koncu ročaja je rezilo strugalnika mogoče **navpično** vstaviti v vrtino. Za nezahtevno struganje zadostuje obrat rezila, **ki reže v obe smeri**, vsakič za 180°. Rezilo je mogoče zamenjati. Izvijač za notranji 6-kotnik za menjavo rezila je nameščen v ročaju.

Uporaba:

Primeren za notranje in zunanje postruganje izvrtin na težko dostopnih mestih.

za \varnothing izvrtine: 10 - 22 mm

Za maksimalno globino izvrtine t: 52 mm

Tehnični opis

za \varnothing izvrtine	10 - 22 mm
Za maksimalno globino izvrtine t	52 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Pribor

Nadomestno rezilo z vijakom Tip 3	839660 3
Nadomestno rezilo z vijakom Tip 3HM	839660 3HM