

**Paletni viličar, Dolžina vilic: 1150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919910 1150
GTIN	4017976021164
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Ogrodje in vilice so v protitorzijski izvedbi z nosilnim pokrovom.

Čvrsta ojnica iz jeklene cevi s protiležajem za potiskanje. Valji na vilicah iz najlona; Ø 80×70 mm.

Lakiranje:

Rumena, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Masa	76 kg
Ø valjev na vilicah	80×70 mm
Dolžina vilic	1150 mm
Dolžina	1540 mm
Območje hoda	85 - 200 mm
Širina	540 mm
Širina vilic	160 mm
Ø koles za zavijanje	200×50 mm

Material koles za zavijanje	Elastična polna guma
Tehnica	ne
Nosilnost	2500 kg
Material valjev	Najlon Tandem, ne pušča sledi
Barva	rumena
Vrsta izdelka	Paletni viličar