


Prekucni zabo, nižja izvedba, lakiran, Prostornina korita: 750l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919955 750
GTIN	2050001937452
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Nagibni rezervoarji **za trdne snovi z nizko skupno višino** in ugodnim nagibnim kotom. Nagib na kateri koli višini je mogoč z vlečenjem kabla.

Plošča korita je opremljena z neprekinjenim robnim profilom in stabilnim osnovnim okvirjem z žepi za vstavljanje. Varovalo preprečuje nenamerno drsenje in prevrnitev.

Dimenzije žepov za vstavljanje $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Širina	1280 mm
Področje uporabe	za trdne snovi
Razmak žepov za viličarja B	495 mm
Prostornina korita	750 l
Nosilnost	1000 kg

Višina	680 mm
Masa	139 kg
Dolžina	1440 mm
Višina roba na strani izmeta	495 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg	919970 450
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------