

Zaboj za odrezke z luknjastim vmesnim dnom, Prostornina korita: 750l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919930 750
GTIN	2050001936769
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Olje- in vodotesno korito z **vijačeno luknjasto pločevino po celotnem dnu** in z 1-colsko izpustno pipo. S tem je **izredno primerno za zbiranje in ločevanje tekočin in trdnih delcev**. Korito s 3 mm debelimi stenami je mogoče udobno nagniti s pomočjo žicovoda na viličarju. Osnovni okvir je opremljen z žepi za vilice viličarja.

Varovalo pred nenamernim zdrsom, korito z robnim profilom.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Višina	680 mm
Višina roba na strani izmeta	495 mm
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa brez sita
z žepi za viličar	da
Notranja uvozna širina	200 mm

Prostornina korita	750 l
Nosilnost	1000 kg
Nagibni mehanizem	Žicovod
Širina	1280 mm
Žicovod	da
Notranja uvozna višina	60 mm
Mera D žepa za viličarja	60 mm
Masa	169 kg
Mera A žepa za viličarja	200 mm
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Dolžina	1440 mm
Razmak žepov za viličarja B	495 mm
Opremljenost luknjaste stene	Vmesna polica iz luknjaste pločevine
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg

919970 450