


Prekucni zabo, nižja izvedba, lakiran, Prostornina korita: 1000l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919955 1000
GTIN	2050001937469
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Nagibni rezervoarji **za trdne snovi z nizko skupno višino** in ugodnim nagibnim kotom. Nagib na kateri koli višini je mogoč z vlečenjem kabla.

Plošča korita je opremljena z neprekinjenim robnim profilom in stabilnim osnovnim okvirjem z žepi za vstavljanje. Varovalo preprečuje nenamerno drsenje in prevrnitev.

Dimenzije žepov za vstavljanje $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Dolžina	1640 mm
Nosilnost	1500 kg
Višina	780 mm
Področje uporabe	za trdne snovi
Razmak žepov za viličarja B	495 mm

Širina	1280 mm
Masa	184 kg
Prostornina korita	1000 l
Višina roba na strani izmeta	565 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg	919970 450
--	------------