



## Univerzalni strugalnik, aluminijasti ročaj z 1 rezilom (N1)



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839150
GTIN	7290003236787
Razred artikla	83G

### Opis

#### Izvedba:

Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

#### Uporaba:

Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.  
celotna dolžina: 135 mm

### Tehnični opis

celotna dolžina	135 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

### Pribor

Strugalno rezilo HSS s prevleko TiN Tip N1	839030 N1
Strugalno rezilo Tip N10	839010 N10
Strugalno rezilo Tip N6	839010 N6
Strugalno rezilo HSS z diamantno prevleko Tip N1	839040 N1
Strugalno rezilo Tip N1	839010 N1
Strugalno rezilo Tip N2	839010 N2
Strugalno rezilo Tip N3	839010 N3

Strugalno rezilo HSS s prevleko TiN Tip N2

839030 N2