



## Univerzalni strugalnik, aluminijasti ročaj z 1 rezilom (S10)



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	838400
GTIN	7290003236404
Razred artikla	83G

### Opis

#### Izvedba:

Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

#### Uporaba:

Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.  
celotna dolžina: 150 mm

### Tehnični opis

celotna dolžina	150 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

### Pribor

Strugalno rezilo Tip S35	838510 S35
Strugalno rezilo Tip S20	838510 S20
Strugalno rezilo iz karbidne trdine Tip S10	838550 S10
Strugalno rezilo Tip S60	838510 S60
Strugalno rezilo Tip S150	838510 S150
Strugalno rezilo Tip S100	838510 S100
Strugalno rezilo, s prevleko TiN Tip S10	838530 S10

Strugalno rezilo Tip S101	838510 S101
Strugalno rezilo Tip S30	838510 S30
Strugalno rezilo Tip S10	838510 S10