

**Prekucni zaboj RAL 5007 z izpustno pipo, Prostornina korita: 600l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919920 600
GTIN	4017976147031
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Notranja uvozna širina	194 mm
Širina	855 mm

Višina zaboja	735 mm
Število koles	4
Material roba	TPE
Dolžina	1458 mm
Notranja uvozna višina	72 mm
Nagibni mehanizem	ročna
Dolžina zaboja	1321 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	843 mm
Nosilnost	750 kg
Višina	1099 mm
Žicovod	ne
Število koles za zavijanje z zavoro	2
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Razmak žepov za viličarja B	327 mm
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Masa	95 kg
Širina zaboja	794 mm
Zaščita pred prevračanjem	da
Ø koles	200 mm
Mera D žepa za viličarja	72 mm
Mera C žepa za viličarja	727 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Mera A žepa za viličarja	194 mm
Prostornina korita	600 l
z žepi za viličar	da
Barva	briljantno modra RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

