

Voziček za odrezke z luknjastim vložkom, Prostornina korita: 250l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919935 250
GTIN	2050001936776
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Olje- in vodotesno korito je primerno za **praznjenje na tleh** in je opremljeno z luknjasto pločevino in iztočno pipo.

Korito je opremljeno z žepi za vilice viličarja in varovali pred nenamernim zdrsom in nagibanjem. Vklj. z 2 kolesoma iz gume in 1 kolesom za zavijanje z zavoro.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	1
Število koles	3
Mera D žepa za viličarja	55 mm
Nosilnost	300 kg
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
z žepi za viličar	da
Opremljenost luknjaste stene	Vložek iz luknjaste pločevine
Širina	820 mm

Notranja uvozna višina	55 mm
Prostornina korita	250 l
Notranja uvozna širina	170 mm
Material roba	Polna guma
Dolžina	1115 mm
za praznjenje na tleh	da
Višina	990 mm
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa brez sita
Masa	77 kg
Razmak žepov za viličarja B	465 mm
Mera A žepa za viličarja	170 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	680 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna širina	540 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji