

**Prekucni zaboj RAL 7035 z izpustno pipo, Prostornina korita: 250l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919922 250
GTIN	4017976847016
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa

s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	713 mm

Višina	780 mm
Število koles	4
Mera D žepa za viličarja	72 mm
Žicovod	ne
Prostornina korita	250 l
Višina zaboja	413 mm
z žepi za viličar	da
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Nagibni mehanizem	ročna
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Zaščita pred prevračanjem	da
Masa	70 kg
Dolžina	1359 mm
Razmak žepov za viličarja B	203 mm
Material roba	TPE
Mera A žepa za viličarja	194 mm
Ø koles	200 mm
Mera C žepa za viličarja	603 mm
Notranja uvozna višina	72 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Nosilnost	750 kg
Višina roba na strani izmeta s kolesi	780 mm
Širina zaboja	652 mm
Notranja uvozna širina	194 mm
Dolžina zaboja	1200 mm
Barva	svetlo siva RAL 7035
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

