

Voziček za odrezke z luknjastim vložkom, Prostornina korita: 400l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919935 400
GTIN	2050001936783
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Olje- in vodotesno korito je primerno za **praznjenje na tleh** in je opremljeno z luknjasto pločevino in iztočno pipo.

Korito je opremljeno z žepi za vilice viličarja in varovali pred nenamernim zdrsom in nagibanjem. Vklj. z 2 kolesoma iz gume in 1 kolesom za zavijanje z zavoro.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Razmak žepov za viličarja B	465 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Opremljenost luknjaste stene	Vložek iz luknjaste pločevine
Material roba	Polna guma
Višina	1090 mm
Masa	93 kg

Širina	900 mm
Notranja uvozna višina	55 mm
za praznjenje na tleh	da
Višina roba na strani izmeta s kolesi	740 mm
Dolžina	1320 mm
Nosilnost	300 kg
Mera A žepa za viličarja	170 mm
Število koles	3
Število koles za zavijanje z zavoro	1
Notranja uvozna širina	170 mm
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa brez sita
z žepi za viličar	da
Prostornina korita	400 l
Mera D žepa za viličarja	55 mm
Uporabna širina	620 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji