


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7935, Oznaka tip W29: 24-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Napotek:****Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.****Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Oznaka	24-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK7935
Tip	INOX
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		