

## Prekucni zabož z varovalom, lakiran, Prostornina korita: 300l



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919950 300
GTIN	2050001936790
Razred artikla	94B

### Opis

#### Izvedba:

Prekucni zabož **za trdne snovi** z ugodnim težiščem. Nagibanje s pomočjo žicovoda je možno v vsaki višini.

Korito je opremljeno z robnim profilom in čvrstim osnovnim okvirjem z integriranimi žepi za viličarja. Varovalo preprečuje nenameren zdrs ali nagibanje.

Notranje mere žepov za viličarja A×D = 200×80 mm.

#### Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

### Tehnični opis

Masa	112 kg
Zaščita pred prevračanjem	da
z žicovodom	da
Višina	835 mm
Nosilnost	750 kg

Širina	770 mm
Razmak žepov za viličarja B	300 mm
Dolžina	1260 mm
Področje uporabe	za trdne snovi
Prostornina korita	300 l
Višina roba na strani izmeta	740 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

---

## Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg

919970 450