

**Voziček za sode, pocinkan, Tip: FRW-I****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Razred artikla	96U

**Opis****Izvedba:**

Preprost in varen transport sodov s  $\varnothing$  do 600 mm. Konstrukcija iz jeklene pločevine. 4 kolesa za zavijanje iz poliamida, eno z zavoro,  $\varnothing$  100 mm.

**Lakiranje:**

Vročje pocinkano.

**Tehnični opis**

notranji $\varnothing$	600 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	3
Nosilnost	300 kg
Material koles za zavijanje	Poliamid
Širina	655 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	1
Masa	10 kg
Višina	165 mm
Material	pocinkane
Globina	610 mm

Ø koles	100 mm
Vrsta izdelka	Voziček za sode