



Odstranjevalec zarobka ROTO-DRIVE z glavo za zunanje struganje Ø 4–18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	838655
GTIN	7290005395444
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

Ročaj z vrtljivo in zamenljivo glavo za struganje. Preprosta uporaba zaradi rezila, ki se samo prilagaja konturi.

Uporaba:

Za preprosto posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in naknadno obdelavo izvrtin, zunanjih obodov, navojev in matic.

celotna dolžina: 155 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	155 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Pribor

Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom, prevleka TiN Ø strugalne glave 10,4 mm	838611 10,4
Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom Ø strugalne glave 20 mm	838610 20
Čistilno rezilo HSS, za utore za O-obročje	838760
Čistilno rezilo HSS, za notranji navoj	838710

Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom Ø strugalne glave 6,3 mm	838610 6,3
Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom Ø strugalne glave 10,4 mm	838610 10,4
Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom Ø strugalne glave 3,2 mm	838610 3,2
Glava za zunanje struganje HSS za Ø 4–18 mm	838660