

Prekucni zabož z varovalom, lakiran, Prostornina korita: 600l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919950 600
GTIN	2050001937407
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Prekucni zabož **za trdne snovi** z ugodnim težiščem. Nagibanje s pomočjo žicovoda je možno v vsaki višini.

Korito je opremljeno z robnim profilom in čvrstim osnovnim okvirjem z integriranimi žepi za viličarja. Varovalo preprečuje nenameren zdrs ali nagibanje.

Notranje mere žepov za viličarja A×D = 200×80 mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Širina	1070 mm
Masa	131 kg
Višina	835 mm
Prostornina korita	600 l
Razmak žepov za viličarja B	600 mm

z žicovodom	da
Nosilnost	1000 kg
Področje uporabe	za trdne snovi
Zaščita pred prevračanjem	da
Dolžina	1260 mm
Višina roba na strani izmeta	740 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg

919970 450