

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Dvižni paletni voziček, Nosilnost: 1000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919916 1000
GTIN	4017976068152
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Ogrodje in vilice so v protitorzijski izvedbi z nosilnim pokrovom.

Hidravlična ročna črpalka z uležajenjem, ki ne zahteva vzdrževanja. Čvrsta ojnica iz jeklene cevi s protiležajem za potiskanje.

**Opisno besedilo na sliki:**

Dvižno območje 85 - 800 mm.

Valji na vilicah iz poliuretana Ø 80 × 50 mm.

Kolesa za zavijanje iz poliuretana Ø 180 × 50 mm.

**Lakiranje:**

Rumeno črna, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Širina vilic	160 mm
Masa	110 kg
Dolžina	1540 mm
Ø koles za zavijanje	180×50 mm

Širina	540 mm
Ø valjev na vilicah	80×50 mm
Material valjev	Poliuretan
Material koles za zavijanje	Poliuretan
Območje hoda	85 - 800 mm
Dolžina vilic	1165 mm
Nosilnost	1000 kg
Vrsta izdelka	Dvižni paletni voziček