

## Voziček za sode, pocinkan, Tip: FRW-II



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919907 FRW-II
GTIN	4052462018136
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Preprost in varen transport sodov s  $\varnothing$  do 600 mm. Konstrukcija iz jeklene pločevine. 4 kolesa za zavijanje iz poliamida, eno z zavoro,  $\varnothing$  100 mm.

#### Lakiranje:

Vročje pocinkano.

### Tehnični opis

Nosilnost	300 kg
Višina	210 mm
Širina	650 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	1
Material koles za zavijanje	Poliamid
Masa	13 kg
notranji $\varnothing$	600 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	3
Material	pocinkane
Globina	620 mm

Ø koles	100 mm
Vrsta izdelka	Voziček za sode