

**Garant****VC.T 070204, Zvrst: HB7025-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Razred artikla	211

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 190 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SF
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Zvrst	HB7025-1
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 070204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje