

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB730-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150608 HB730-1 Zvrst: HB730-1  
Lomilec odrezkov: XUM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 35 - 230 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	UNI
Globina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	XUM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Zvrst	HB730-1
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Prevleka	Nano-PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje