

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 252070 HB730-1 |
| GTIN | 4045197941428 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Glavna uporaba | UNI |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 35 - 230 m/min |
| Lomilec odrezkov | XUM |
| Podajanje f | 0,2 - 0,6 mm/v |
| Zvrst | HB730-1 |
| Rezalni material | HM |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4,5 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Prevleka | Nano-PVD |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |