

Garant**VC.T 070204, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Razred artikla	211

Tehnični opis

Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VF
Zvrst	HB7125-1
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 180 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 070204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje