

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Širina vratu L_4	6,8 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13,5 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Dolžina glave L_1	22 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Srednji premik L_3	8 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVVCR/L07
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D_5	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200