

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	19,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Dolžina glave $L_1$	36 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVLCR/L07
Širina vratu $L_4$	14,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Srednji premik $L_3$	11 mm
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala $D_5$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200