

**List za zarezovanje, jeklo, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 19/2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Razred artikla	22B

Opis**Uporaba:**

Samo v povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273010.

Primerno za:

Držalo art. 273896–273898 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vključno s ključem za zamenjavo ploščice.

Tehnični opis

Širina b ₂	1,6 mm
Višina h ₁	15,5 mm
Višina lista h ₅	19 mm
Širina zareze w	2,2 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	40 mm
Celotna dolžina L	86 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

