

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB730-1
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	UNI
Globina reza a_p	0,4 - 3,3 mm
Lomilec odrezkov	XUM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Prevleka	Nano-PVD

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje