

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261353 12/07 |
| GTIN | 4045197941572 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 15,5 mm |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Nastavitveni kot κ | 72,5 stopinj |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. |
| Velikost ploščice | 7 mm |
| Srednji premik L_3 | 9 mm |
| Širina vratu L_4 | 9 mm |
| ISO-oznaka držala | A12K SVVCR/L07 |
| Višina vpenjanja L_2 | 11 mm |
| Dolžina glave L_1 | 28 mm |
| Uporabna globina T | 6 mm |
| Ø držala D_5 | 12 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3xD da |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm | 659957 200 |