

**Garant****DC.T 11T308, Zvrst: HB730-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB730-1
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	XUM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	Nano-PVD

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje