

**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216625 30
GTIN	4045197941244
Razred artikla	220

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
maksimalni $\varnothing$ posnetja $D_{maks}$	42,3 mm
Prevesna dolžina $L_1$	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP..09T308
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing$ D	30 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

**Pribor**

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 3,0 Nm

---

211750 3,0