

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Dolžina glave $L_1$	36 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVVCR/L07
Nastavitveni kot $\kappa$	72,5 stopinj
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	19,5 mm
Celotna dolžina $L$	150 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
Velikost ploščice	7 mm
Širina vratu $L_4$	12,9 mm
Uporabna globina $T$	6 mm
Ø držala $D_5$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200