


**Garant****CNMG 120408, Zvrst: HB730-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	XUM
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB730-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	Nano-PVD

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje