

**Voziček z dvižno tovorno površino, Nosilnost: 150kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919917 150
GTIN	4017976068312
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija iz jeklenih profilov in jeklene pločevine s čvrstim cevnim ročajem za potiskanje. Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Upravljanje z nožnim pedalom. Ročica za fino upravljanje ventila za spuščanje tovarne površine.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliuretana.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Dolžina tovarne površine	700 mm
Širina tovarne površine	450 mm
Dolžina	930 mm
Širina	450 mm
Ø koles	100 mm

Masa	41 kg
Območje hoda	265 - 755 mm
Nosilnost	150 kg
Vrsta izdelka	Voziček z dvižno tovorno površino