

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB730-1 Zvrst: HB730-1
Lomilec odrezkov: XUM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 35 - 230 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	XUM
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	HB730-1
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Prevleka	Nano-PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje