

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Velikost ploščice	5 mm
Srednji premik $L_3$	3 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVJCR/L05
Dolžina glave $L_1$	15 mm
Celotna dolžina $L$	80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice primerna obračalna rezalna ploščica	269028 26 VC.. 0501..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	8 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
Širina vratu $L_4$	6 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200