

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB730-1 Zvrst: HB730-1
Lomilec odrezkov: XUM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 35 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min

Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Lomilec odrezkov	XUM
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB730-1
Prevleka	Nano-PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje