

**Garant****VCGT 050102, Zvrst: HB7125-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Razred artikla	211

### Tehnični opis

Zvrst	HB7125-1
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 180 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VF
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 050102

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje