

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	15 mm
Celotna dolžina $L$	80 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVLCR/L05
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Velikost ploščice	5 mm
Širina vratu $L_4$	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	9,2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Srednji premik $L_3$	5 mm
Uporabna globina $T$	3 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Profil Torx® TX5	675155 TX5
Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200