

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Srednji premik $L_3$	1,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
ISO-oznaka držala	A10K SVJCR/L07
Dolžina glave $L_1$	18 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Celotna dolžina $L$	125 mm
Širina vratu $L_4$	6,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Velikost ploščice	7 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200